

HOLEX**Csiszolóvlies lap, 152×229 mm, Vlies szerkezet: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	556015 1000
GTIN	4045197542434
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

Előny:

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes, ismételhető felület.**
- **Szárason és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Finom / nagyon**

finom: érzékeny felületek tisztításához, fémeken kisebb karcolások kijavításához. Alkalmos finom / nagyon finom vonalas mattításhoz is acélokon, színes- és könnyűfémeken.

Műszaki leírás

Festék	szürke
Vlies szerkezet	1000
Finomsági fok	nagyon finom
Szemcseméret	600 - 1000
Kivitel	S Ultra Fine
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Szélesség	152 mm

Hossz	229 mm
Terméknév attribútum	152×229 mm
Termék fajtája	Csiszolóvlies lap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Kézi csiszolótömb	556020
Tüske	556030