



Korpusz szorító, Befogási tartomány a: 1250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	860291 1250
GTIN	4008158040165
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Sín húzott matt fényű acélból, galvanikus horganyzással. Csúszókengyel dupla megcsúszás elleni biztosítással. Könnyen járó trapézmenetes acél orsó, barnított. Fém erősítésű műanyag ház. Akár **8000 N** szorítóerő.

- **Rendkívül nagy szorítófelületek** levehető védősapkákkal
- **A védő munkadarab felfekvők** levehetőek
- **Az alsó rész megfordításával a szorítóból feszítő lesz**
- **2 komponenses markolat** belső hatszöggel (SW6), a szorítóerő kényelmesen kifejthető

Felhasználás:

A szorítóval a sín minden oldalán lehet szorítani, tehát a sín mögött és mellett is. Ennek köszönhetően olyan rögzített helyek is hozzáférhetővé válnak, melyek a hagyományos pillanatszorítókkal nem érhetőek el. Feszítés funkcióhoz **szerszám nélkül átalakítható.**

Figyelem:

A 860290 sz. utódja.

Műszaki leírás

Befogási tartomány a	1250 mm
----------------------	---------

Feszítési szélesség e	255 - 1355 mm
Kinyúlás b	95 mm
Súly	3,87 kg
Csúszósín keresztmetszet	29×9 mm
Maximális szorítóerő	8000 N
Termék fajtája	Szorító