



## C-csavarszorító, Befogási tartomány: 40mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	861550 40
GTIN	4008158019178
Árucikk kategória	83K

### Leírás

**Kivitel:**

C-Form, acélból kovácsolt, nemesített. Erős trapézmenetes és mozgatható nyomólapos orsó.

**Felhasználás:**

**Maximális szorítóerő akár 22000 N.**

### Műszaki leírás

Kinyúlás	40 mm
Befogási tartomány	40 mm
Termék fajtája	Szorító