

Csőmenet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer, Menet: G3/8coll**Rendelési adatok**

Rendelés száma	486250 G3/8
GTIN	2050001036315
Árucikk kategória	48B

Leírás**Kivitel:**

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tőrési osztályú menetidomszerek.
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.

Szabvány:

DIN EN ISO 228

Figyelem:

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Menet Ø	16,66 mm
Tőrési osztály	A
Menet / coll	19
Menet	G3/8
Kalibrálás	L12
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer

Tűrésmező	A
Szabvány	DIN 228
Menetfajta	G
Termék fajtája	Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Szolgáltatások

DAkS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100
Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 20 mm	028600 20