

**Csiszolóvászon (A) kék, normál KK 24, 230×280 mm, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	556800 80
GTIN	4018875000786
Árucikk kategória	56V

**Leírás****Kivitel:**

Sűrű szövésű, robusztus és **nagyon rugalmas** pamutszövet (olaj- és petróleum álló) egyenletesen szórt, teljesen műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**. Ideálisan illeszkedik a munkadarab geometriájához. **Nem rojtosodik, maximális csiszolási teljesítményű és hosszú élettartamú.** Lap mérete 230×280 mm.

**VSM KK 24 típus: Kék szövet, kedvező áru csiszolóvászon** normál igénybevételre.

**Felhasználás:**

Univerzálisan használható, elsősorban kézi csiszoláshoz (557600 sz. gumi csiszolótömb).

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	80
Finomsági fok	durva
Gyártó jelölése	KK 24
Sorozat	KK24
Csiszolóanyag	Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolólap szélessége	280 mm
Csiszolólap hossza	230 mm

Terméknév attribútum	230×280 mm
Termék fajtája	Csiszolóvászon

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Szárász	alkalmas		

## Tartozék

Acél fenőlap	556950
Gumi csiszolótömb	557600