

SWISS TOOLS

**Furatkés tartó, PSC 80, Befogási Ø D1: 12 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	318889 12
GTIN	2050001921840
Árucikk kategória	36D

**Leírás****Felhasználás:**

Furatkések befogásához.

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

**Figyelem:**

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

belső hűtés: igen

A-méret kinyúlási hossz: 98 mm

Külső Ø D: 36 mm

L<sub>1</sub>: 68 mm**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
A-méret kinyúlási hossz	98 mm
L <sub>1</sub>	68 mm
Külső Ø D	36 mm
Befogó	PSC 80
Befogó szabvány	ISO 26623-2
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

