

**Garant****Furatkés tartó hasított, PSC 63, Befogási Ø D1: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	318890 25
GTIN	4045197889423
Árucikk kategória	31G

**Leírás****Kivitel:**

**GARANT** - Nagyobb stabilitás és rezgéscsillapító hatás a furatkés körbefogásának köszönhetően.

**Felhasználás:**

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

Furatkések befogásához.

**Figyelem:**

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

L <sub>1</sub>	83 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Külső Ø D	55 mm
A-méret kinyúlási hossz	105 mm
Befogó	PSC 63
Befogó szabvány	ISO 26623-2
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Menesztólapos befogó

