

Garant**Furatkés tartó hasított, HSK-T 63, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	318831 20
GTIN	4045197905192
Árucikk kategória	31G

Leírás**Kivitel:**

GARANT - Nagyobb stabilitás és rezgéscsillapító hatás a furatkés körbefogásának köszönhetően.

Felhasználás:

Furatkések befogásához.

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	20 mm
Külső Ø D	55 mm
A-méret kinyúlási hossz	105 mm
L ₁	79,05 mm
Befogó	HSK-T 63
Befogó szabvány	ISO 12164-3
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Menesztólapos befogó