

**Garant****Eco szerszámtartó ferde 45°, balos, PSC 63, Befogó négyszög: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	318859 25
GTIN	4045197893345
Árucikk kategória	31G

**Leírás****Kivitel:**

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

**GARANT** - Optimalizált élettartam, jobb felületminőségek, nagyobb folyamatbiztonság és termelékenységnövekedés a GARANT Eco következtében.

**Felhasználás:**

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.  
ISO késszárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

**Figyelem:**

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre. Átfúrt alátétlapkával. Ezáltal alkalmas 20 és 25 mm szárú esztergakésekhez.

**Műszaki leírás**

Hegyek középeltolódása f	12,7 mm
Külső Ø D	94 mm
B	40 mm
Befogó négyszöghöz	25 mm
A-méret kinyúlási hossz	110 mm
Befogó	PSC 63
Befogó szabvány	ISO 26623-2

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szerszámtartó