

Garant**Eco BMT hosszanti befogó, BMT: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319884 60
GTIN	4045197877345
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. A nyomólap rugós az esztergakések egyenletes szorítása érdekében. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett. Biztosított golyós fúvókákkal max.80 bar-ig. Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében. Alkalmas olyan hatékony hűtőrendszerekhez, mint a GARANT Eco, vagy akár más rendszerek. Alkalmas hagyományos esztergakésekhez.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Hozzávaló gépek	Mori NL, Mori NT
h_1	25 mm
L_1	94 mm
b_2	65 mm

L ₂	84 mm
x	70 mm
h ₂	70 mm
Termék fajtája	Késtartó