

Garant**BMT furatkés tartó, BMT: 55/D****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319888 55/D
GTIN	4045197877468
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Belső és külső hűtéshez.

Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. A nyomólap rugós az esztergakések egyenletes szorítása érdekében. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett. Biztosított golyós fúvókákkal max.80 bar-ig. Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében.

Felhasználás:

Furatmegmunkáláshoz furatkés tartóval vagy váltólapkás fúróval.

Műszaki leírás

x	60 mm
Hozzávaló gépek	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
l_1	90 mm
Z	60 mm

d_a	40 mm
h_1	85 mm
L_2	64 mm
L_3	45 mm
L_1	64 mm
Termék fajtája	Késtartó