

**Szorítóvas sima, SK 100, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 16mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 329950 16     |
| GTIN              | 2050001924230 |
| Árucikk kategória | 33H           |

**Leírás****Kivitel:**

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

**Felhasználás:**

Változatos alkalmazási területek megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztésnél.

**Figyelem:**

Más kúpméreték, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

**Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

**Műszaki leírás**

|            |       |
|------------|-------|
| Befogási Ø | 16 mm |
| Keménység  | 60 HR |
| Profil     | kerek |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Befogófelület  | Sima            |
| Hossz L        | 59 mm           |
| Kivitel        | előrészt nélkül |
| Befogó         | SK 100          |
| Termék fajtája | Befogófej sima  |