

**Szorítóvas sima, SK 100, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329950 19
GTIN	2050001924261
Árucikk kategória	33H

**Leírás****Kivitel:**

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

**Felhasználás:**

Változatos alkalmazási területek megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztésnél.

**Figyelem:**

Más kúpméreték, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

**Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

**Műszaki leírás**

Befogási Ø	19 mm
Keménység	60 HR
Profil	kerek

Befogófelület	Sima
Hossz L	59 mm
Kivitel	előrészt nélkül
Befogó	SK 100
Termék fajtája	Befogófej sima