

**Szorítóvas sima, SK 100, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 38mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329950 38
GTIN	2050001924452
Árucikk kategória	33H

Leírás**Kivitel:**

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

Felhasználás:

Változatos alkalmazási területek megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztítésnél.

Figyelem:

Más kúpméreték, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Befogási Ø	38 mm
Keménység	60 HR
Profil	kerek

Befogófelület	Sima
Hossz L	59 mm
Kivitel	előrészt nélkül
Befogó	SK 100
Termék fajtája	Befogófej sima