

**Szorítóvas sima, SK 100, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 43mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329950 43
GTIN	2050001924506
Árucikk kategória	33H

Leírás**Kivitel:**

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

Felhasználás:

Változatos alkalmazási területek megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztésnél.

Figyelem:

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Befogási Ø	43 mm
Befogófelület	Sima
Profil	kerek

Keménység	60 HR
Hossz L	59 mm
Kivitel	előrészt nélkül
Befogó	SK 100
Termék fajtája	Befogófej sima