


**HAINBUCH****Szorítóvas keresztrecézéssel, SK 100, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 22mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	329952 22
GTIN	2050001925152
Árucikk kategória	33H

## Leírás

**Kivitel:**

Keresztrecézéssel nyers anyagokhoz, kis Ø

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

**Felhasználás:**

Változatos alkalmazási területek megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztítésnél.

**Figyelem:**

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

**Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

## Műszaki leírás

Befogási Ø	22 mm
Keménység	60 HR
Befogófelület	Keresztrecézés

Profil	kerek
Hossz L	59 mm
Befogó	SK 100
Termék fajtája	Befogófej sima