

HAINBUCH**Szorítóvas kereszt és hosszanti recézéssel, SK 100, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 38mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	329954 38
GTIN	2050001925312
Árucikk kategória	33H

Leírás

Kivitel:

Kereszt- és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Felhasználás:

Változatos alkalmazási területek megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

Figyelem:

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Befogási Ø	38 mm
Keménység	60 HR

Befogófelület	Kereszt- és hosszanti recézés
Profil	kerek
Hossz L	59 mm
Befogó	SK 100
Termék fajtája	Befogófej sima