



**Szorítóvas kereszt és hosszanti recézéssel, SK 100, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 42mm**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	329954 42
GTIN	2050001925350
Árucikk kategória	33H

## Leírás

### Kivitel:

Kereszt- és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

### Felhasználás:

Változatos alkalmazási területek megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

### Figyelem:

Más kúpméreték, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

**Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

## Műszaki leírás

Befogási Ø	42 mm
Profil	kerek

Keménység	60 HR
Befogófelület	Kereszt- és hosszanti recézés
Hossz L	59 mm
Befogó	SK 100
Termék fajtája	Befogófej sima