



Szorítóvas kereszt és hosszanti recézéssel, SK 100, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 55mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 329954 55 |
| GTIN | 2050001925480 |
| Árucikk kategória | 33H |

Leírás

Kivitel:

Kereszt- és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Felhasználás:

Változatos alkalmazási területek megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

Figyelem:

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Befogási Ø | 55 mm |
| Befogófelület | Kereszt- és hosszanti recézés |

| | |
|----------------|----------------|
| Keménység | 60 HR |
| Profil | kerek |
| Hossz L | 59 mm |
| Befogó | SK 100 |
| Termék fajtája | Befogófej sima |