



**Szorítóvas kereszt és hosszanti recézéssel, SK 100, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 98mm**



## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 329954 98     |
| GTIN              | 2050001925916 |
| Árucikk kategória | 33H           |

## Leírás

### Kivitel:

Kereszt- és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

### Felhasználás:

Változatos alkalmazási területek megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

### Figyelem:

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

**Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

## Műszaki leírás

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Befogási Ø    | 98 mm                         |
| Befogófelület | Kereszt- és hosszanti recézés |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Keménység      | 60 HR          |
| Profil         | kerek          |
| Hossz L        | 59 mm          |
| Befogó         | SK 100         |
| Termék fajtája | Befogófej sima |