

**Szorítóvas lágy, SK 100, Előfúrás Ø: 90mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329956 90
GTIN	2050001925985
Árucikk kategória	33H

Leírás**Kivitel:**

Lágy (kisebb 40 HRC keménység a furatban) önálló kiesztergáláshoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Felhasználás:

Változatos alkalmazási területek megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

Figyelem:

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Előfúrás Ø	90 mm
Profil	kerek
Keménység	60 HR

Hossz L	59 mm
Befogó	SK 100
Termék fajtája	Befogófej sima