



Digitális erőmérő szelence, Méréstartomány: 0-320kN



Rendelési adatok

Rendelés száma	479130 0-320
GTIN	2050001674753
Árucikk kategória	47F

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus erőfelvevő digitális nyomásmérővel. A robusztus, egyszerű mechanikus felépítésnek köszönhetően ideálisan használható nehéz üzemi körülmények között. A háttérvilágítású 4 1/2 helyértékes kijelző az erő értékének közvetlen megjelenítéséhez optimális leolvasást tesz lehetővé.

A kiegészítő diagram kijelző a pillanatnyi névleges terhelés tendenciáját mutatja vonzó mutató funkcióval. A min. / max. memória és tára funkció a fő kijelzőtől függetlenül előhívható. Az egyszerű, valamint zavarmentes adatátvitelhez a CPG1200 mikro USB csatlakozóval rendelkezik; a ház alján 3×M5 rögzítőmenet található.

Előny:

Rendeltetészerű használat esetén 5 év szivárgás elleni garanciát nyújtunk.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Kijelző egység, 3 elem 081561 sz. LR6 méret, kalibrálási jegyzőkönyv és szállítókoszor.

Műszaki leírás

Dugattyúfelület	80 cm ²
Méréstartomány	0 - 320 kN
Kijelzett érték ugrások	0,1 kN
Erőfelvevő magassága	41 mm
Erőfelvevő Ø	138 mm
Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 °C
Hibahatár	±0,5 a mérésstartomány végértékéből ± 1 számjegy %
Dugattyú Ø	100 mm
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR6
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Vezetékes
Elforgatható kijelző	300 fok
Méréstechnika	digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Erőmérő szelence

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------