



Digitális erőmérő szelence, Méréstartomány: 0-2kN



Rendelési adatok

Rendelés száma	479130 0-2
GTIN	2050001674715
Árucikk kategória	47F

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus erőfelvevő digitális nyomásmérővel. A robusztus, egyszerű mechanikus felépítésnek köszönhetően ideálisan használható nehéz üzemi körülmények között. A háttérvilágítású 4 1/2 helyértékes kijelző az erő értékének közvetlen megjelenítéséhez optimális leolvasást tesz lehetővé.

A kiegészítő diagram kijelző a pillanatnyi névleges terhelés tendenciáját mutatja vonzólt mutató funkcióval. A min. / max. memória és tára funkció a fő kijelzőtől függetlenül előhívható. Az egyszerű, valamint zavarmentes adatátvitelhez a CPG1200 mikro USB csatlakozóval rendelkezik; a ház alján 3×M5 rögzítőmenet található.

Előny:

Rendeltetészerű használat esetén 5 év szivárgás elleni garanciát nyújtunk.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Kijelző egység, 3 elem 081561 sz. LR6 méret, kalibrálási jegyzőkönyv és szállítóköffer.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 2 kN
Erőfelvevő Ø	75 mm
Kijelzett érték ugrások	0,01 kN
Dugattyúfelület	10 cm ²
Erőfelvevő magassága	30 mm
Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 °C
Hibahatár	±0,5 a mérésstartomány végértékéből ± 1 számjegy %
Dugattyú Ø	45 mm
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR6
IP védettség osztály	IP 65
Energiaellátás	Vezetékes
Elforgatható kijelző	300 fok
Méréstechnika	digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Erőmérő szelence

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------