



Rugós erőmérő Medio Line Newton, Maximális méréstartomány: 3N



Rendelési adatok

Rendelés száma	479417 3
GTIN	7612348400034
Árucikk kategória	47F

Leírás

Kivitel:

Precíziós erőmérők nagy pontossággal, a teher $\pm 0,3\%$ -ával. Tára-tartomány a kapacitás max. 20%-áig. Tetszőleges mérési helyzet (a 479410 sz. kivételével – csak függőlegesen). Nulla-beállítás és 20 %-os tára beállítás állítócsavarral. Felső és alsó felfüggesztés 360°-ban elforgatható.

Tartalom:

Műanyag tok és kezelési utasítás.

Opcionális tartozék:

Átalakító készlet a 479421 sz. rugós erőmérőhöz.

Műszaki leírás

Maximális mérlegelési tartomány	3 N
Skálahossz	100 mm
Teher felfüggesztése	horog
Osztás	0,02 N

Kalibrálás	K1
Termék fajtája	Rugós erőmérő

Szolgáltatások

KalibrálásRugós erőmérő Típus F	027730 F
---------------------------------	----------

Tartozék

Nyomókészlet Típus MEDIO	479421 MEDIO
Kampók és csipeszekMicro-hoz / Medio-hoz	479428
Vonzolt mutató Típus MEDIO	479429 MEDIO