



## Digitális erőmérő szelence, Méréstartomány: 0-60kN



### Rendelési adatok

Rendelés száma	479130 0-60
GTIN	2050001674739
Árucikk kategória	47F

### Leírás

#### Kivitel:

Hidraulikus erőfelvevő digitális nyomásmérővel. A robusztus, egyszerű mechanikus felépítésnek köszönhetően ideálisan használható nehéz üzemi körülmények között. A háttérvilágítású 4 1/2 helyértékes kijelző az erő értékének közvetlen megjelenítéséhez optimális leolvasást tesz lehetővé.

A kiegészítő diagram kijelző a pillanatnyi névleges terhelés tendenciáját mutatja vonzólt mutató funkcióval. A min. / max. memória és tára funkció a fő kijelzőtől függetlenül előhívható. Az egyszerű, valamint zavarmentes adatátvitelhez a CPG1200 mikro USB csatlakozóval rendelkezik; a ház alján 3×M5 rögzítőmenet található.

#### Előny:

Rendeltetészerű használat esetén 5 év szivárgás elleni garanciát nyújtunk.

#### Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Kijelző egység, 3 elem 081561 sz. LR6 méret, kalibrálási jegyzőkönyv és szállítókoszor.

### Műszaki leírás

Erőfelvevő magassága	30 mm
Kijelzett érték ugrások	0,01 kN
Méréstartomány	0 - 60 kN
Dugattyúfelület	10 cm <sup>2</sup>
Erőfelvevő Ø	75 mm
Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 °C
Hibahatár	±0,5 a mérésstartomány végértékéből ± 1 számjegy %
Dugattyú Ø	45 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081561 LR6
A tartalmazott elemek száma	2
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Vezetékes
Elforgatható kijelző	300 fok
Méréstechnika	digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Erőmérő szelence

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------