

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260340 12/07
GTIN	4045197877802
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Lapkaméret	7 mm
Teljes hossz L	140 mm
Beállítási szög $\kappa$	107,5 fok
Kinyúlási hossz $L_1$	36 mm
Befogási magasság $L_2$	11 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	A12L SDQCR/L07
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	17 mm
Középtolódás $L_3$	9 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Szár Ø $D_s$	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500