

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261133 16/11
GTIN	4045197878069
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	11 mm
Befogási magasság L ₂	15,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	21 mm
Teljes hossz L	180 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Fejhossz L ₁	16,5 mm
Kés ISO kódja	A16Q SVUBR/L11
Középtolódás L ₃	11 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500