

3M**Soft-Pad készlet, 20 darabos puha, 140×115×5 mm, Szemcsézet: 1000**

Rendelési adatok

Rendelés száma	557545 1000
GTIN	30051131026019
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

Soft-Pad a nyomást elosztó habszivacs szerkezettel. Korund (A) bevonattal.
1 oldalon bevonattal.

Előny:

- **Rugalmas, nem törik meg és nem gyűrődik.**
- **Minden szivacs alkalmas nedves csiszoláshoz is.**
- **Csekély eltömődési hajlam, kimosható.**

Felhasználás:

Kontúrok, szélek és nehezen hozzáférhető helyek finomcsiszolásához, pl. lakkozás, tisztítás előtti előkészítéshez. Nedves- és száraz csiszolás.

Műszaki leírás

Szemcsézet	1000
Finomsági fok	ultrafinom
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Szélesség	115 mm

Magasság	5 mm
Hossz	140 mm
Terméknév attribútum	140×115×5 mm
Szivacsok, lapok száma	20
Termék fajtája	Csiszolószivacs

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		