

**LPGT 010210 ER-GM, PR1535, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221947 INOX
GTIN	4960664778966
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

2 élű váltólapka.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Műszaki leírás

Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	1,2 mm
Váltólapka ISO kód	LPGT 010210 ER-GM
Típus	INOX
Sarokrádiusz	1 mm
Minőség	PR1535
Szerszámanyag	HM
Előtolás f_z / fog	0,3 mm
Cserék / élek száma	2

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		