

**LPGT 010210 ER-GM, CA6535, Típus: S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221949 S
GTIN	4960664785124
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

2 élű váltólapka.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Előtolás f_z / fog: 0,25 mm

Váltólapka ISO kód: LPGT 010210 ER-GM

Típus: S

Sarokrádiusz: 1 mm

Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$: 1,2 mm

Műszaki leírás

Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	1,2 mm
Váltólapka ISO kód	LPGT 010210 ER-GM
Típus	S
Sarokrádiusz	1 mm
Minőség	CA6535

Szerszámananyag	HM
Előtolás f_z / fog	0,25 mm
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	240 m/min	M
Inconel	alkalmas	30 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Szárász	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		