

**Digitális manométer, Kijelzési tartomány: 0-10bar****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080031 0-10
GTIN	4047322540162
Árucikk kategória	08A

Leírás**Kivitel:**

Digitális manométer háttérvilágítással stabil műanyag házban száraz, olajmentes sűrített levegő és nem mérgező, nem agresszív gázok nyomásának felügyeletéhez és méréséhez.
3 helyiértékes, 7 szegmenses háttérvilágítású LCD kijelző.

Tartalom:

Gombelem CR2032.

Figyelem:

Hozzávaló gombelemet a 081560 CR2032 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Manométer kijelzési tartomány	0 - 10 bar
Hossz	30 mm
Szélesség	30 mm
Magasság	36,8 mm
Csatlakozó menet	1/4 AG coll
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032

A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Hidraulika nyomásmérő