

Mitutoyo**Digitális kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421571 0-25
GTIN	4946368716688
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

A hibahatárok pontosabbak a **DIN 863** követelményeinél. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm). A „Function Lock” megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását. **Kombinált racsn** (nyomatékhátróló a dobban és a gyorsmeghajtásban) egykezes kezeléshez és tartóban való használathoz.

Előny:

Akár 40%-os mérési idő csökkenés a 2 mm-es orsóemelkedés következtében.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357 méret. 25–50 mérettől 1 beállító etalon.

Műszaki leírás

Orsó Ø	6,35 mm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Kalibrálás	B1
Orsóemelkedés	2 mm
Leolvasás	0,001 mm
Hibahatár	2 µm
A tartalmazott elemek száma	1

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	Digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 25 mm	022000 25

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
---	------------