

STARCKE®**Csiszolópapír készlet, 50 darabos 8 lyukasztással, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 557576 60 |
| GTIN | 4002748356346 |
| Árucikk kategória | 56Z |

Leírás**Kivitel:**

Rugalmas, latex tartalmú B ill. C papír korund szemcsével szórva (542B7 / 542C7). **Hátoldal tépőzáras tapadással** a gyors lapcsere és a nagyobb szakadásállóság érdekében.

Előny:

Fa- és lakk csiszolása

- **Kitűnő szemcsetapadás – hosszú élettartam, nem sérülnek a felületek a szemcse korai kitörése következtében.**
- **A portaszító adalékok megakadályozzák a csiszolási por megtapadását.**
- **Kiváló minőségű korund szemcse a maximális csiszolási teljesítmény érdekében egészen a végéig.**

Felhasználás:

Alapozók, füllerek, fedőlakkok csiszolásához, valamint műanyag alkatrészek sorjázásához és érdesítéséhez és általános famegmunkáláshoz.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|-------------------------|
| Finomsági fok | durva |
| Szemcsézet | 60 |
| Szélesség | 93 mm |
| Hossz | 185 mm |
| Termék fajtája | Tépőzáras csiszolópapír |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| CuZn | feltételesen alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |
| Lakk | alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |