



Dugókulcs 2K SwissGrip nyéllel ESD, Kulcsnyílás: 6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	622170 6
GTIN	7610733269181
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Nedves vagy olajos kéz esetén is nagy nyomatékátvitel lehetséges. **Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület. Szerszám vezetőképes műanyagból, **ESD-hez alkalmas. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.**

Műszaki leírás

Teljes hossz	195 mm
Kulcsnyílás	6 mm
Pengehossz	90 mm
Sorozat	SwissGrip ESD
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Profil	6-szög dugókulcs
Markolat alakja	Ergonomikus, egyenes
Penge anyaga	Króm-vanádium speciális acél
Nyél anyaga	Elasztomer
Penge felülete	Nikkelezett és krómozott
Penge és nyél oldható	nem
hosszabbító pengével	nem

Termék fajtája

Dugókulcs