

Garant**ONEU 05T6 ANER, HB7520, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213432 ST1400
GTIN	4045197879974
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalú váltólapka 2x8 vágóélel.

Ajánlás:

A maximális felületminőségekhez az E lapkatűrést válassza és a széles simító váltólapkával/lapkákkal kombinálja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Maximális fogásmélység $a_{p \max}$: 3 mm

Típus: ST1400

Előtolás f_z / fog: 0,25 mm

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Előtolás f_z / fog	0,25 mm
Cserék / élek száma	16
Váltólapka ISO kód	ONEU 05T6 ANER

Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	3 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		