

HOLEX**Elasto csiszoló-tisztító radír (SiC), Hossz×szélesség: 115X60mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	557680 115X60
GTIN	4045197241801
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Flexibilis kézi csiszolótömb, anyagába bekevert rugalmas beágyazású csiszolószemcsékkel (hosszú élettartam, teljesen elhasználható). A nyílt pórusú kötészterkezet miatt a csiszolótest soha nem tömődik el. Alkalmos nedves és száraz csiszoláshoz. Víz- és olajálló.

Kiváló minőségű kivitel nagy tisztaságú szilícium-karbid (SiC) csiszolószemcsékkel és speciális, rugalmas, szintetikus anyaggal.

Felhasználás:

Univerzális, tisztításhoz, polírozáshoz, fényesítéshez, mattírozáshoz és mindenfajta anyag csiszolásához.

Figyelem:

Víz, petróleum, paszták vagy hasonló adalékok **javítják a csiszoló hatást.**

Műszaki leírás

Hossz	115 mm
Szélesség	60 mm
Finomsági fok	durva
Magasság	30 mm
Csiszolóanyag	Szilícium-karbid
Termék fajtája	Csiszolótömb

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		
Kőzet	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		