

Garant**Horony üregelő tartó, hosszú Ø DS 32 mm, Min. horonyszélesség m: 14mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	290353 14
GTIN	4045197881069
Árucikk kategória	29K

Leírás

Figyelem:

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási Ø-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási Ø).

Figyelem:

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	38,22 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	38,58 mm
Csavar	290399 3
Hasznos hossz L_1	180 mm
Alkalmas m horonyméret	14 mm
Alkalmas m horonyméret	16 mm
Középtolódás L_3	19,5 mm
Szár Ø	32 mm
Lapkatartó Ø D_1	35 mm

belső hűtés	igen
Szárhossz L _s	100 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

Tartozék

Rögzítő csavar Típus 3	290399 3
------------------------	----------