

**Garant****Horony üregelő tartó, standard Ø DS 25 mm, Min. horonyszélesség m: 3mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	290355 3
GTIN	4045197881090
Árucikk kategória	29K

## Leírás

### Figyelem:

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási Ø-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási Ø).

### Figyelem:

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

## Műszaki leírás

Csavar	290399 1
Alkalmas m horonyméret	3 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	8,36 mm
Hasznos hossz $L_1$	30 mm
Középtolódás $L_3$	4,2 mm
Szár Ø	25 mm
Lapkatartó Ø $D_1$	7,8 mm
belső hűtés	igen

Szárhossz L <sub>s</sub>	90 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

---

## Tartozék

Rögzítő csavar Típus 1	290399 1
------------------------	----------