

Garant**Horony üregelő tartó, standard Ø DS 32 mm, Min. horonyszélesség m: 5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	290358 5
GTIN	4045197881199
Árucikk kategória	29K

Leírás

Figyelem:

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási Ø-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási Ø).

Figyelem:

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

Műszaki leírás

Csavar	290399 1
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12,82 mm
Alkalmas m horonyméret	5 mm
Hasznos hossz L ₁	46 mm
Középtolódás L ₃	6,35 mm
Szár Ø	32 mm
Lapkatartó Ø D ₁	12 mm
belső hűtés	igen

Szárhossz L _s	100 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

Tartozék

Rögzítő csavar Típus 1	290399 1
------------------------	----------