



**Csiszolóvászon műhelytekercs (A), barna KK 114 F, 25 mm × 50 m,
Szemcsézet: 120**



Rendelési adatok

Rendelés száma	557800 120
GTIN	4018875266502
Árucikk kategória	56V

Leírás

Kivitel:

Sűrű szövésű pamutszövet egyenletesen szórt, műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**.
Nagyon jó szemcsetapadás, kiváló csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam.

VSM KK 114 F típus: **barna szövet, rendkívül erős igénybevételhez**. Ez a minőség **különösen simulékony, olajnak- és petróleumnak ellenáll** és hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.

Csomagolás **beépített letépkéssel**.

Felhasználás:

Fém kézi csiszolásához, de más anyagokhoz is jól alkalmazható.

Műszaki leírás

Szemcsézet	120
Finomsági fok	közepes
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Műhelytekercs szélessége	25 mm
Műhelytekercs hossza	50 m
Terméknév attribútum	25 mm × 50 m
Termék fajtája	Csiszolóvászson

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Szárász	alkalmas		