



## Visszaütésmentes kalapács vörösréz betétekkel Hickory nyél, Kalapácsfej Ø: 40mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	754810 40
GTIN	7610733269631
Árucikk kategória	73B

### Leírás

#### Kivitel:

Erős acél középész felfogó kúppal és vállal a betétek befogásához. Vörösrézből készült betétek. Amerikai Hickory fa nyéllel.

**Visszaütésmentes** a kalapácstestben lévő súlyoknak köszönhetően. Becsapódáskor a súlyok lefelé mozognak és a visszacsapódás ellen hatnak.

#### Felhasználás:

Erőteljes, pontos ütésekhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütéshez.

#### Alkatrész:

Tartalék betéteket lásd 754760 sz.

Tartalék Hickory nyelet lásd 754840 sz.

### Műszaki leírás

Nyélhossz	335 mm
Teljes hossz	380 mm
Kalapácsfej Ø	40 mm
Fejhossz betétekkel	121 mm
Nyél anyaga	Hickory fa
Súly	1,34 kg
Ház anyaga	Acél
Sorozat	PB 306 Cu

Betét anyaga	Vörösréz
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

---

## Tartozék

Tartalék vörösréz betétlapos Kalapácsfej Ø 40 mm	754760 40
--	-----------