


Garant**Gyémánt csapos köszörű keményforrasztott D427, D, Típus: ZY4004****Rendelési adatok**

Rendelés száma	552750 ZY4004
GTIN	4045197880888
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Precíziós köszörülésű nyers darabok **gyémánt bevonattal, vákuumos keményforrasztási eljárással.**

Előny:

- **Könnyebb munkavégzés a galvanikus kötésű csapos köszörűkövekhez képest a szemcse nagyobb kilógása (a csiszolószemcse kb. 70%-a kiáll a kötésből) és az erősebb kötés következtében.**
- **A nyitott szerkezet és a durva szemcsézet csökkenti a csiszolási hőmérsékletet és minimalizálja az eltömődési hajlamot.**

Felhasználás:

Kézi felhasználáshoz, ipari robotokon vagy CNC csiszológépeken **durva csiszolási munkákhoz**, nagy anyagleválasztással. Kompozit anyagok (szén-/üvegszálás műanyagok), fiberüveg, grafitok, Honeycomb **szélezéséhez, kontúrmarásához.**

Figyelem:

További szemcsézetek, különleges alakok vagy csapos köszörűkövek belső hűtéssel, telepített felhasználáshoz külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Szár Ø	6 mm
Teljes hossz	50 mm
Fej Ø	40 mm
Alak leírása	Tányér
Fejhossz	3,5 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Termék fajtája	Csapos köszörűkő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Műanyag, GFK	alkalmas	15-20 m/s	
Kőzet	alkalmas	15-20 m/s	
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		