



## Csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez mágnessel, ESD, Pengehossz: 30mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	676658 30
GTIN	7610733269419
Árucikk kategória	63E

### Leírás

#### Kivitel:

**Erős nyél** bőrbarát, jó fogású és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomotékátvitel lehetséges. Befogó erős állandó mágnessel.

Nyél bőrbarát elasztomer bevonattal.

Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, **ESD-hez alkalmas**.

#### Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 szárral.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	135 mm
Pengehossz	30 mm
Gyártó jelölése	SwissGrip ESD
Bit befogó	D 6,3
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
racsnis nyéllel	nem
teleszkópos szárral	nem
Inkl. bitek	nem
Termék fajtája	Bit szerszám

