

**Csavarhúzó készlet 2K Santoprene® nyéllel ESD, Alkatrészek száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	667605 10
GTIN	7610733269570
Árucikk kategória	63E

**Leírás****Kivitel:**

**Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Lapos pengék párhuzamos lapú éllel, ezáltal pontosan illik a szabványos csavarhornyokba. A keresztornyú pengék hegye méretpontosan mart. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

**Erős nyél** bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal a különböző pengék befogásához, különösen jó fogású, még olajos kézzel is. **ESD-védett kivitel.**

**Tartalma:**

Lapos penge 659928 sz.: 4; 5,5; 6,5; 8 méret

Pengék Phillips-hez, 659921 sz.: 1 és 2 méret

Dörzsár penge 667640 sz.: 1 db

Finomcsavarhúzó (lapos) 664415 sz.: 2,5 és 3 méret

Műanyag nyél: 1 db

**Tartalom:**

Felgöngyölhető textil tok.

**Műszaki leírás**

Csavarhúzók száma	8
Tartalom (db)	10
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez

Profil	Lapos csavarhúzó
Gyártó jelölése	SwissGrip ESD cserélhető markolat
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
A négyszög ár penge tartozék	igen
Termék fajtája	Csavarhúzó

## Tartozék

6 mm pengeLapos Vágóél szélesség 6,5 mm	659928 6,5
6 mm pengeLapos Vágóél szélesség 8 mm	659928 8
6 mm pengeLapos Vágóél szélesség 4 mm	659928 4
Lapos elektronikai csavarhúzóESD Pengeszélesség b 3 mm	664415 3
Négyszög ár penge	667640
6 mm pengePhillips-hez Kereszthorony méret 1	659921 1
6 mm pengeLapos Vágóél szélesség 5,5 mm	659928 5,5
Lapos elektronikai csavarhúzóESD Pengeszélesség b 2,5 mm	664415 2,5
6 mm pengePhillips-hez Kereszthorony méret 2	659921 2