



**Csiszolóvászon műhelytekercs (A), barna KK 114 F, 100 mm × 50 m,
Szemcsézet: 180**



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 557840 180 |
| GTIN | 4018875205761 |
| Árucikk kategória | 56V |

Leírás

Kivitel:

Sűrű szövésű pamutszövet egyenletesen szórt, műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**.
Nagyon jó szemcsetapadás, kiváló csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam.

VSM KK 114 F típus: **barna szövet, rendkívül erős igénybevételhez**. Ez a minőség **különösen simulékony, olajnak- és petróleumnak ellenáll** és hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.

Csomagolás **letépkés nélkül**.

Felhasználás:

Fém kézi csiszolásához, de más anyagokhoz is jól alkalmazható.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Finomsági fok | finom |
| Szemcsézet | 180 |
| Sorozat | KK114F |
| Csiszolóanyag | Normál korund (A) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Műhelytekercs szélessége | 100 mm |
| Műhelytekercs hossza | 50 m |
| Terméknév attribútum | 100 mm × 50 m |
| Termék fajtája | Csiszolóvászon |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |
| Lakk | feltételesen alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Szárász | alkalmas | | |