



Csavarhúzó Pozidriv-hez üthető véggel, Kereszthorony méret: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	668305 2
GTIN	4013288017789
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, **integrált puha felületekkel** (a 4-es méret kivételével) és **üthető véggel. 6-szög penge a nyél végéig átmenő**, szívós, speciális acélból, 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek.

Csavar Ø-höz: 3,1 – 5,2 mm

Pengehossz: 100 mm

Teljes hossz: 205 mm

Hatszög szár kulcsos rásegítéshez: 10 mm

Műszaki leírás

Kereszthorony méret	2
Csavar Ø-höz	3,1 – 5,2 mm
Teljes hossz	205 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez	10 mm
Pengehossz	100 mm
Gyártó jelölése	918 SPZ
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Ütőfej	igen
Termék fajtája	Csavarhúzó

