



## Kímélő kalapács 3K nyéllel, nylon betétekkel és acél középső résszel, Kalapácsfej Ø: 40mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	754170 40
GTIN	8024886013871
Árucikk kategória	76D

### Leírás

#### Kivitel:

Szinte törhetetlen 3K nyéllel (alumínium belső rész, poliamid és kaucsuk alkotóelemek), rákovácsolt nyélvédő gallérral és plusz nyélvédővel.

Erős, fém középrész.

#### Előny:

Törhetetlen, ergonomikus, csúszásmentes, **vibrációmentes és kíméli a csuklót.**

#### Alkatrész:

Tartalék nylon betétet a 754180 sz. alatt kapható.

### Műszaki leírás

Fejhossz betétekkel	105 mm
Kalapácsfej Ø	40 mm
Súly	0,738 kg
Nyélhossz	320 mm
Nyel anyaga	Alumínium ötvözet mag
Betét anyaga	Nylon, fehér, 100 Shore
Nyel	3 komponensű markolat
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

---

**Tartozék**

Tartalék nylon betét, darab Kalapácsfej Ø 40 mm

754180 40