



## PC csavarhúzó készlet „multicraft” erős nyéllal, Alkatrészek száma: 11



### Rendelési adatok

Rendelés száma	667551 11
GTIN	7610733269730
Árucikk kategória	63E

### Leírás

#### Kivitel:

**Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Lapos pengék párhuzamos lapú éllel, ezáltal pontosan illik a szabványos csavarhornyokba. A keresztornyú pengék hegye méretpontosan mart. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy. **„multicraft” erős nyéllal** a különböző pengék befogásához, ütésálló műanyagból (kadmiummentes), különösen jó fogású, még olajos kézzel is. Speciális összeállítás számítógépen végzett munkákhoz.

#### Tartalma:

Lapos penge 659928 sz.: 4 és 5,5 méret  
Penge Phillips-hez, 659921 sz.: 1 és 2 méret  
Penge Torx®-hoz 659922 sz.: TX10 és TX15 méret  
Finomcsavarhúzó (lapos) 664415 sz.: 2 és 3 méret  
Finomcsavarhúzó (Phillips-hez) 668891 sz.: 0 méret  
Finom dugókulcs (külső hatszög csavarokhoz): 5 mm  
Műanyag nyél: 1 db

#### Tartalom:

Felgöngyölhető textil tok.

### Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
--------	-------------------------

Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Tartalom (db)	11
Termék fajtája	Csavarhúzó

## Tartozék

6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX10	659922 TX10
6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX15	659922 TX15
Lapos elektronikai csavarhúzóESD Pengeszélesség b 3 mm	664415 3
6 mm pengeLapos Vágóél szélesség 5,5 mm	659928 5,5
6 mm pengeLapos Vágóél szélesség 4 mm	659928 4
6 mm pengePhillips-hez Kereszthorony méret 2	659921 2
6 mm pengePhillips-hez Kereszthorony méret 1	659921 1
Lapos elektronikai csavarhúzóESD Pengeszélesség b 2 mm	664415 2
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hez Kereszthorony méret 0	668891 0