

Mitutoyo**Lineáris mérce, Effektív mérési hossz L₀: 1500mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	499240 1500
GTIN	4946368854328
Árucikk kategória	44D

Leírás

Kivitel:

- **Absolut mérőrendszerrel.**
- **Bekapcsolás után megjelenik az aktuális pozíció, ezáltal elmarad az időigényes rávezetés a referenciapontokra.**
- **Egyszerű szerelés és telepítés.**

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Axiális állítások pontos rögzítésére és pozícionálására pl. maró-, esztergagépeken, pozícionáló asztalokon vagy mérőkészülékeken. Szerszámgépek digitális kijelzésre történő átszerelésére is alkalmas.

Figyelem:

Csak a 499356 sz. kijelző készülékkel együtt használható.

Műszaki leírás

Mérési pontosság (20°)	7 µm
Effektív mérési hossz L ₀	1500 mm
Furatközép-távolság L ₂	1678 mm
Kábelhossz	4,9 m

Maximális mérőfej-út L ₁	1540 mm
Teljes hossz L ₃	1698 mm
Szélesség	22 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Vezetékes
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Lineáris mérce

Tartozék

Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 2	499356 2
Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 3	499356 3