

Mitutoyo

Lineáris mérce, Effektív mérési hossz L₀: 300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	499240 300
GTIN	4946368854175
Árucikk kategória	44D

Leírás

Kivitel:

- **Absolut mérőrendszerrel.**
- **Bekapcsolás után megjelenik az aktuális pozíció, ezáltal elmarad az időigényes rávezetés a referenciapontokra.**
- **Egyszerű szerelés és telepítés.**

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Axiális állítások pontos rögzítésére és pozícionálására pl. maró-, esztergagépeken, pozícionáló asztalokon vagy mérőkészülékeken. Szerszámgépek digitális kijelzésre történő átszerelésére is alkalmas.

Figyelem:

Csak a 499356 sz. kijelző készülékkel együtt használható.

Műszaki leírás

Teljes hossz L ₃	488 mm
Kábelhossz	3,4 m
Effektív mérési hossz L ₀	300 mm
Mérési pontosság (20°)	7 µm

Maximális mérőfej-út L ₁	330 mm
Szélesség	22 mm
Furatközép-távolság L ₂	468 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Vezetékes
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Lineáris mérce

Tartozék

Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 3	499356 3
Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 2	499356 2